
Wersja AO / TC



Opis:

- Uszczelnienie wału z dodatkową wargą przeciwpyłową.

Materiały:

- Elastomerowy płaszcz zewnętrzny i pierścień samouszczelniający: NBR, SIL, FPM
- Metalowy wkład usztywniający: Stal niestopowa
- Sprężyna dociskowa: Niestopowa stal sprężynowa

Twardość:

- NBR, SIL – 70 ShA
- FPM – 80 ShA

Parametry pracy:

- Prędkość obwodowa
  NBR: ≤ 12 m/s
  FPM: ≤ 35 m/s
- Temperatura
  NBR: -40°C ÷ +100°C
  SIL: -60°C ÷ +160°C
  FPM: -30°C ÷ +200°C
- Ciśnienie: ≤ 0,05 MPa

Symbol	d1	d2	h	Materiał	Wersja
S-5x15x6-AOTC-N	5	15	6	NBR	AO / TC
S-6x12x5-AOTC-N	6	12	5	NBR	AO / TC
S-6x16x7-AOTC-N	6	16	7	NBR	AO / TC
S-6x19x7-AOTC-N	6	19	7	NBR	AO / TC
S-6x22x7-AOTC-N	6	22	7	NBR	AO / TC
S-7x22x7-AOTC-N	7	22	7	NBR	AO / TC
S-8x16x7-AOTC-N	8	16	7	NBR	AO / TC
S-8x20x7-AOTC-N	8	20	7	NBR	AO / TC
S-8x22x6-AOTC-N	8	22	6	NBR	AO / TC
S-8x22x7-AOTC-N	8	22	7	NBR	AO / TC
S-9x22x7-AOTC-N	9	22	7	NBR	AO / TC
S-10x20x7-AOTC-N	10	20	7	NBR	AO / TC
S-10x22x7-AOTC-N	10	22	7	NBR	AO / TC
S-10x24x7-AOTC-N	10	24	7	NBR	AO / TC
S-10x25x4.5-AOTC-N	10	25	4,5	NBR	AO / TC
S-10x25x7-AOTC-N	10	25	7	NBR	AO / TC
S-10x26x7-AOTC-N	10	26	7	NBR	AO / TC
S-11x22x7-AOTC-N	11	22	7	NBR	AO / TC
S-11x30x7-AOTC-N	11	30	7	NBR	AO / TC
S-12x20x4-AOTC-N	12	20	4	NBR	AO / TC
S-12x20x5-AOTC-N	12	20	5	NBR	AO / TC
S-12x20x7-AOTC-N	12	20	7	NBR	AO / TC
S-12x23x7-AOTC-N	12	23	7	NBR	AO / TC
S-12x24x7-AOTC-N	12	24	7	NBR	AO / TC
S-12x26x7-AOTC-N	12	26	7	NBR	AO / TC
S-12x28x7-AOTC-N	12	28	7	NBR	AO / TC
S-12x28x8-AOTC-N	12	28	8	NBR	AO / TC
S-12x30x7-AOTC-N	12	30	7	NBR	AO / TC
S-12x32x7-AOTC-N	12	32	7	NBR	AO / TC
S-12x35x7-AOTC-N	12	35	7	NBR	AO / TC
S-13x26x7-AOTC-N	13	26	7	NBR	AO / TC
S-13x28x7-AOTC-N	13	28	7	NBR	AO / TC
S-14x22x7-AOTC-N	14	22	7	NBR	AO / TC
S-14x23x6-AOTC-N	14	23	6	NBR	AO / TC
S-14x25x7-AOTC-N	14	25	7	NBR	AO / TC
S-14x26x7-AOTC-N	14	26	7	NBR	AO / TC
S-14x28x7-AOTC-N	14	28	7	NBR	AO / TC
S-14x30x7-AOTC-N	14	30	7	NBR	AO / TC
S-14x32x10-AOTC-N	14	32	10	NBR	AO / TC
S-14x35x7-AOTC-N	14	35	7	NBR	AO / TC
S-15x24x5-AOTC-N	15	24	5	NBR	AO / TC
S-15x24x7-AOTC-N	15	24	7	NBR	AO / TC
S-15x25x5-AOTC-N	15	25	5	NBR	AO / TC
S-15x25x7-AOTC-N	15	25	7	NBR	AO / TC
S-15x26x6-AOTC-N	15	26	6	NBR	AO / TC
S-15x28x7-AOTC-N	15	28	7	NBR	AO / TC
S-15x30x7-AOTC-N	15	30	7	NBR	AO / TC
S-15x30x10-AOTC-N	15	30	10	NBR	AO / TC
S-15x32x7-AOTC-N	15	32	7	NBR	AO / TC
S-15x32x10-AOTC-N	15	32	10	NBR	AO / TC
S-15x35x7-AOTC-N	15	35	7	NBR	AO / TC
S-15x35x10-AOTC-N	15	35	10	NBR	AO / TC
S-15x42x10-AOTC-N	15	42	10	NBR	AO / TC
S-16x25x7-AOTC-N	16	25	7	NBR	AO / TC
S-16x26x7-AOTC-N	16	26	7	NBR	AO / TC

Symbol	d1	d2	h	Materiał	Wersja
S-16x27x7-AOTC-N	16	27	7	NBR	AO / TC
S-16x28x7-AOTC-N	16	28	7	NBR	AO / TC
S-16x30x7-AOTC-N	16	30	7	NBR	AO / TC
S-16x32x7-AOTC-N	16	32	7	NBR	AO / TC
S-16x35x7-AOTC-N	16	35	7	NBR	AO / TC
S-17x27x7-AOTC-N	17	27	7	NBR	AO / TC
S-17x28x5-AOTC-N	17	28	5	NBR	AO / TC
S-17x30x7-AOTC-N	17	30	7	NBR	AO / TC
S-17x30x10-AOTC-N	17	30	10	NBR	AO / TC
S-17x32x7-AOTC-N	17	32	7	NBR	AO / TC
S-17x40x7-AOTC-N	17	40	7	NBR	AO / TC
S-17x40x10-AOTC-N	17	40	10	NBR	AO / TC
S-17x47x7-AOTC-N	17	47	7	NBR	AO / TC
S-17x47x10-AOTC-N	17	47	10	NBR	AO / TC
S-18x26x5-AOTC-N	18	26	5	NBR	AO / TC
S-18x26x6-AOTC-N	18	26	6	NBR	AO / TC
S-18x28x6-AOTC-N	18	28	6	NBR	AO / TC
S-18x28x7-AOTC-N	18	28	7	NBR	AO / TC
S-18x30x6-AOTC-N	18	30	6	NBR	AO / TC
S-18x30x7-AOTC-N	18	30	7	NBR	AO / TC
S-18x32x7-AOTC-N	18	32	7	NBR	AO / TC
S-18x35x7-AOTC-N	18	35	7	NBR	AO / TC
S-18x35x10-AOTC-N	18	35	10	NBR	AO / TC
S-19x30x7-AOTC-N	19	30	7	NBR	AO / TC
S-19x32x7-AOTC-N	19	32	7	NBR	AO / TC
S-19x34x7-AOTC-N	19	34	7	NBR	AO / TC
S-19x35x7-AOTC-N	19	35	7	NBR	AO / TC
S-20x28x4-AOTC-N	20	28	4	NBR	AO / TC
S-20x28x7-AOTC-N	20	28	7	NBR	AO / TC
S-20x30x4-AOTC-N	20	30	4	NBR	AO / TC
S-20x30x5-AOTC-N	20	30	5	NBR	AO / TC
S-20x30x7-AOTC-N	20	30	7	NBR	AO / TC
S-20x30x8-AOTC-N	20	30	8	NBR	AO / TC
S-20x31x7-AOTC-N	20	31	7	NBR	AO / TC
S-20x32x5-AOTC-N	20	32	5	NBR	AO / TC
S-20x32x7-AOTC-N	20	32	7	NBR	AO / TC
S-20x33x5-AOTC-N	20	33	5	NBR	AO / TC
S-20x34x7-AOTC-N	20	34	7	NBR	AO / TC
S-20x35x5-AOTC-N	20	35	5	NBR	AO / TC
S-20x35x6-AOTC-N	20	35	6	NBR	AO / TC
S-20x35x7-AOTC-N	20	35	7	NBR	AO / TC
S-20x35x8-AOTC-N	20	35	8	NBR	AO / TC
S-20x36x7-AOTC-N	20	36	7	NBR	AO / TC
S-20x37x8-AOTC-N	20	37	8	NBR	AO / TC