

Produktinformation

86 04 100

Zangenschlüssel XS

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug



100 Millimeter pure Greifkraft

Klein. Griffig. Vielseitig.

Nur 100 Millimeter klein: bis Schlüsselweite 21 mm schonend schrauben, Werkstücke sicher greifen, halten, pressen und biegen

- Optimale Zugänglichkeit bei engsten Platzverhältnissen: besonders kompakte Bauform, sehr schlanker Kopf
- Einhändige Feinverstellung für die einfachste Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen durch Anziehen
- Enorme Greifkapazität bei nur 100 mm Werkzeuglänge: parallele Maulöffnung greift stufenlos bis 21 mm Schlüsselweite
- Robustes Gleitgelenk bietet hohe Stabilität und Belastbarkeit
- Glatte Backen für die schonende Montage von empfindlichen und oberflächenveredelten Armaturen: Arbeiten direkt auf Chrom durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Vielseitige Einsatzgebiete: Feinmechanik, Sanitär, Bordwerkzeug für Fahrrad oder Motorrad, EDC (Every Day Carry), Modellbau
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Feinverstellung mit 10 Einstellpositionen

Allgemein

Artikel-Nr.	86 04 100
EAN	4003773087281
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	aufgeprägte, raue Oberfläche
Gewicht	70 g
Abmessungen	100 x 31 x 10 mm
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute

Einstellpositionen	10
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	Ø 3/4 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	21 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21043826
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten











