



Ładowarka samochodowa 12-24V | 3.4A | 2xUSB + Kabel Lightning MFI | Wzmocniony | 1.5m | Czarny

Kod produktu: 51836

Ładowarka samochodowa (2xUSB) ze wzmocnionym przewodem Lightning o długości 1.5m. Odłączany kabel posiada oryginalny certyfikat MFI. Moc ładowarki wynosi 3.4A dzięki czemu ładowanie urządzeń przebiega znacznie szybciej niż przy użyciu standardowych ładowarek.

Moc: 17 W

Napięcie wyjściowe: 5 V

Natężenie wyjściowe: 3.4 A

DANE TECHNICZNE

RODZAJ	Samochodowa
KOLOR	Czarny
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	12-24 V
MOC	17 W
NAPIĘCIE WYJŚCIOWE	5 V
NATĘŻENIE WYJŚCIOWE	3,4 A
WTYCZKA	2 x USB / Lightning
DŁUGOŚĆ KABLA	1,5m
INFORMACJE DODATKOWE	Oryginalny Certyfikat MFI (Made for Iphone/Ipad) Wzmocniony kabel
ZASTOSOWANIE	Smartfon Tablet Urządzenia firmy Apple Inne urządzenia mobilne
GWARANCJA	24 miesiące
KOD EAN	5901878518367