Dane produktów



PRACS LEGRAND ROZDZIELNICA WNĘKOWA, PRACTIBOX S, DO ŚCIAN PEŁNYCH

Practibox S Rozdzielnica podtynkowa 1x4 - 4 moduły IP40 - drzwi białe z zamkiem - IK07 - do ścian pełnych - 650°C - listwy N+PE

REF. 134144 | EAN. 3414971197213

Rozdzielnica podtynkowa Practibox S do ścian pełnych oferuje 4 moduły, umożliwiając bezpieczne i uporządkowane rozmieszczenie aparatury. Odwracalne, białe drzwi otwierane do 180° zapewniają nowoczesny, estetyczny wygląd.

> www.legrand.pl/e-katalog

Opis produktu

Rozdzielnica podtynkowa Practibox S do ścian pełnych oferuje 4 moduły, umożliwiając bezpieczne i uporządkowane rozmieszczenie aparatury. Odwracalne, białe drzwi otwierane do 180° zapewniają nowoczesny, estetyczny wygląd.

Charakterystyka

- Zapewnia 4 moduły przestrzeni i należy do wysokiej jakości rozdzielnic zgodnych z normą IEC 60670-24, umożliwiając uporządkowane rozmieszczenie aparatury elektrycznej oraz budowę zestawów zgodnych z IEC 61439-3.
- Dostarczana jako kompletne rozwiązanie z osłoną, drzwiami, konstrukcją wsporczą, szyną DIN, wspornikiem montażowym, wyposażona fabrycznie w listwy przyłączeniowe N + PE ułatwiające szybkie okablowanie.
- Wykonana z izolacyjnego, samogasnącego tworzywa o odporności na żar do 650°C, gwarantuje II klasę ochronności, stopień ochrony IP40 oraz wytrzymałość mechaniczną IK07, zgodnie z IEC 60670-24.
- Przeznaczona do montażu w ścianach pełnych (np. beton, cegła), posiada odwracalne drzwi otwierane do 180°, co zwiększa komfort instalacji i użytkowania.
- Możliwość łączenia rozdzielnic za pomocą dedykowanego zestawu (nr ref. 134102) oraz blokady zamkiem cylindrycznym z kluczem (nr ref. 134100), z szeroką gamą dodatkowych listew przyłączeniowych (nr ref. 1348xx) pozwalających na elastyczną rozbudowę i dopasowanie układu.

Zalecenia / Ostrzeżenia

- - Stosować zgodnie z przeznaczeniem (instalacje nN)- Zachować odpowiednią przestrzeń na okablowanie i zostawić zapas miejsca- Optymalne rozwiązanie do instalacji wewnętrznych – idealne do mieszkań, domów i

Produkt +

Zalety

- - Szybki montaż i łatwe okablowanie aparatów- Uniwersalność zastosowania- Solidna konstrukcja- Produkowane w Polsce- 10 lat gwarancji

Korzyści

- - Atrakcyjny i nowoczesny wygląd- Zaprojektowana z myślą o budownictwie mieszkaniowym i małych lokalach usługowych- Zapewnia stabilną pracę instalacji

Cechy szczególne

- - Szybki montaż i duża przestrzeń na okablowanie- Nowoczesny wygląd i uporządkowane wnętrze- Zaprojektowana z myślą o różnorodnych potrzebach nowoczesnych instalacji

mniejszych lokali usługowych

parametry techniczne

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Liczba rzędów	1
Szerokość wyrażona liczbą modułów	4
Rodzaj pokrywy	Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy	Z otworem
Rodzaj drzwi	Pojedynczy
Transparentna pokrywa/drzwi	Nie
Drzwi przepuszczające sygnał	Tak
Z zamkiem	Tak
Rodzaj zamknięcia	Cylinder
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Głębokość wbudowania	72 mm
Wysokość wbudowania	211 mm
Szerokość wbudowania	180 mm
Głębokość wewnętrzna	72 mm
Listwa zaciskowa uziemienia	Tak

Listwa zaciskowa przewodu neutralnego	Tak
Szyna DIN	Tak
Z płytą montażową	Nie
Możliwość rozbudowy	Tak
Kolor	Biały
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	Nie
Numer RAL	9003
Stopień ochrony (IP)	IP40
Wysokość	215 mm
Szerokość	184 mm
Głębokość	100 mm
Pojemność obudowy	4
Odporność udarowa	IK07
Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-10-40 °C
Temperatura magazynowania (Min-Max)	-20-70 °C
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym	Nie

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

LE10835AA-06.pdf | PDF (6.33Mo)

LE10835AA.pdf | PDF (3.9Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

134144.dwg | DWG (1.9Mo)

Practibox_S_flush_mounting_cabinet_4_modules_réf_134004_to_134174.rfa | RFA (1.02Mo)

Zgodność z przepisami dotyczącymi substancji regulowanych

RoHS Certificate of Compliance | PDF

Manufacturer REACH Declaration | PDF

Certyfikaty

LOVAG-IT 22.008 | (1.04Mo)

OC / CB-FR_703887/A1 | (1.45Mo)