

DIGITUS Iniektor 10 Gigabit Ethernet PoE+, 802.3at, 30 W

DN-95108

EAN 4016032464501



10 Gigabit Ethernet PoE+ Injektor, 802.3at Power Pins:3/6(+), 1/2(-), 30W

Iniektor PoE+ firmy DIGITUS® oferuje 30-watowy port PoE jako rozwiązanie midspan. Kompaktowy, oszczędny i w pełni zgodny z IEEE802.3at. Dzięki obsłudze połączeń sieciowych o przepustowości 10 Gb/s iniektor PoE może być również wykorzystywany w środowiskach, w których niezbędna jest najwyższa możliwa prędkość transmisji. Proste rozwiązanie do zdalnego zasilania bezprzewodowych punktów dostępowych, kamer z ochroną IP, telefonów VoIP i innych instalacji z funkcją PoE. Iniektor eliminuje potrzebę zewnętrznego zasilania urządzeń i związanego z tym okablowania / gniazda zasilającego. Urządzenia kompatybilne z PoE i PoE+ mogą być zasilane prądem i otrzymywać dane przez kabel sieciowy – jest to bezpieczne i niezawodne rozwiązanie do rozbudowy istniejącej infrastruktury sieciowej.

Zasilanie i transmisja danych o szerokości pasma do 10G i mocy 30 W za pomocą jednego kabla sieciowego – dla urządzeń z obsługą PoE, takich jak punkty dostępowe, telefony IP lub kamery IP

- Obsługa aplikacji 10G, 5G, 2,5G i 10/100/1000 Base-T
- Obsługiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Wyświetlacz LED: wejście zasilania / wyjście PoE
- Moc PoE: 30 W
- Do odległości do 100 m

- Wskaźnik działania diody LED
- Zintegrowane urządzenia chłodzące przyłączy zasilania (C14)
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarcie
- Automatyczne wykrywanie urządzeń PoE
- Nadaje się do montażu na ścianie
- Zasilanie: 100–240 V AC / 50/60 Hz
- Całkowity pobór mocy: maks. 32 W.
- Napięcie PoE: 52 V DC / 0,58 A
- Budżet PoE: 30 W
- Przyporządkowanie pinów: V+ (RJ45 Pin 3,6), V- (RJ45 Pin1, 2)
- Temperatura robocza: 0 ~ 40°C
- Temperatura przechowywania: -10 ~ 70°C
- Wilgotność robocza: 5–95% (bez kondensacji)
- Wymiary: 145,5 x 61,5 x 40 mm (dł. x szer. x wys.)
- Waga: 0,45 kg
- Liczba portów: 1
- Budżet zasilania PoE: 30 W
- Standard PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Szybkość transmisji Ethernet: 10 Gigabit Ethernet
- Zastosowanie w przemyśle: nie

Zawartość opakowania

- Iniektor 10 Gigabit Ethernet PoE+, 802.3at, 30 W
- Iniektor 10 Gigabit Ethernet PoE+, 802.3at, 30 W
- Kabel zasilający (wtyczka zabezpieczająca / gniazdo IEC 13)
- Skrócona instrukcja

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	50	14.37	41.50	30.50	40.00	50,630.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.29	6.00	12.00	17.50	1,260.00
Netto bez opakowania	1	0.25	6.00	12.00	17.50	1,260.00

Więcej zdjęć

