
GN 3490

Kołnierze gwintowane





Informacje Techniczne

Specyfikacja

Odlew stalowy
- ocynkowany, pasywacja niebieska ZB
- ocynkowany i pokryty żywicą epoksydową w kolorze czarnym RAL 9005, powierzchnia matowa SW

Właściwości

Kołnierze gwintowane mogą być stosowane są w połączeniu z teowymi systemami profili za pomocą zestawów montażowych GN 965/ GN 968 i pozwalają na montaż elementów na lub pod profilami, np. stóp wahliwych.

Elementy standardowe	Główne wymiary	Waga

Oznaczenie	d_1	d_2	h_1	b	d_3	d_4	h_2	m	g
GN 3490-45-M6-16-ZB	45	M6	16	25	15	M6	6	30	-
GN 3490-45-M8-16-ZB	45	M8	16	25	15	M6	6	30	-
GN 3490-60-M10-24-ZB	60	M10	24	30	21.5	M8	6	40	-
GN 3490-60-M12-24-ZB	60	M12	24	30	21.5	M8	6	40	-
GN 3490-45-M6-16-SW	45	M6	16	25	15	M6	6	30	-
GN 3490-45-M8-16-SW	45	M8	16	25	15	M6	6	30	-
GN 3490-60-M10-24-SW	60	M10	24	30	21.5	M8	6	40	-
GN 3490-60-M12-24-SW	60	M12	24	30	21.5	M8	6	40	-

elesa+GANTER
STANDARD MACHINE ELEMENTS WORLDWIDE