

ROZDZIELNICE PODTYNKOWE ELEGANT IP 40

IP 40 **IK 05** **400 V** **PS**



ELEGANT RN 1x8 (PE+N) IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Kolor obudowy	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1x8	RN 1x8	dymny	krem RAL 1015*	tak	1	0,55	0663-03	2402-03

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:

N 1x(7x10mm² + 2x16mm²)

PE	1x(7x10mm ² + 2x16mm ²)
----	--

NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011

Wymiary: 195x195x98 mm

