IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-4 EP-LUX Z WKŁADEM 5X10MM² IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4	biały RAL 9003	6	31,00	**0233-01**
	szary RAL 7035*	6	31,00	**0233-14**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 125x125x42 mm
Wymiary: 133x133x64 mm
Z wkładem 5x10 mm²

