

ASSMANN Kabel przyłączeniowy USB typu C, typ C do A

AK-300136-018-S
EAN 4016032368755



Wt/wt, 1,8 m, High-Speed, czarny

Do podłączania zewnętrznych urządzeń końcowych USB (z gniazdem C, np. tablet, notebook lub smartfon) do hosta USB (np. komputer PC lub notebook). Prędkość przesyłu danych do 480 Mbps (High-Speed).

Umożliwia niezawodne i szybkie połączenie zewnętrznych urządzeń USB z komputerem.

- Duża szybkość transmisji danych USB do 480 Mbps
- Zasilanie 3 A
- Dwustronna wtyczka typu C
- Złącze 1: USB C, wtyczka

- Złącze 2: Wtyczka USB A
- Osłona: odlany
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie
- AWG: 20/28
- Materiał żył: CU
- Powierzchnia styku: niklowany
- Kolor kabli: czarny
- Kolor przyłączy: czarny
- Długość: 1.8 m
- Asortyment: Kable USB

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	200	8,10	50,00	32,00	21,00	33.600,00
Innen-VPE	10	0,41	30,00	20,00	2,80	1.680,00
Einzel-VPE	1	0,04	9,00	9,00	1,50	121,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,05	9,00	9,00	1,50	121,50



Weitere Anwendungsbilder:

