

Konwertery

TYP	USB-LXT	RS232-LXT	USB-S5	RS232-S5	RS232-RS485	USB-MPI
Do połączenia z	wyroby SSA	wyroby SSA	Simatic S5	Simatic S5	Simatic S7-200	Simatic S7-300/400
Zdjęcie						
Schemat	 SSA	 SSA	 S5	 S5	 S7 200	 S7 300/400
OD STRONY PC						
Interfejs	USB	RS 232	USB	RS 232	RS 232	USB
Prędkość	max 19,2 KB/s		max 19,2 KB/s		0,6 - 38,4 KB/s	19,2 - 187,5 KB/s
Wybór prędkości	programowo				przełączniki	programowo
Złącze	USB A M	DB9 F	USB A M	DB9 F	DB9 F	USB A M
OD STRONY URZĄDZENIA						
Interfejs	Rx / Tx		TTY		RS 485	MPI (RS 485)
Złącze	Mini Jack		DB15 M		DB9 M	
INNE						
Separacja				 ¹		
Długość standardowa	3,0 mb	3,0 mb	3,0 mb	3,0 mb	3,0 mb	3,5 mb
DOKUMENTACJA						
Karta katalogowa	 Pobierz	 Pobierz	 Pobierz	 Pobierz	 Pobierz	 Pobierz
Instrukcja obsługi						
UWAGI						
	¹ Linie danych.					