

KARTA KATALOGOWA

Pistolet do przedmuchu z krótką dyszą max 8bar (6bar-200 l/min) materiał:Kompozyt FL-0 T



Nr katalogowy	FL-0 T
Kategoria	Pistolety do przedmuchu Flowmatik
Ciśnienie robocze	max. 8 bar
Temperatura pracy	-10 do +80°C °C
Materiał pistoletu	Nylon z włóknem węglowym

Dane techniczne

Przepływ	200 l/min
Dysza	krótka
Gwint	G 1/4
Przyłącze	Króciec NW 7,2 mosiężny