



Kabel zasilający

Model: **AK-NB-08C**



Kod produktu	AK-NB-08C
Typ produktu	Kabel zasilający
Seria	Pro
Napięcie wyjściowe	250 V
Wyjściowe natężenie prądu	2.5 A
Uziemienie	Tak
Długość przewodu	1.0 m
Wtyczka #1	Hybrydowa standardu C/E/F (CEE 7/7)
Wtyczka #2	IEC C5
Materiał przewodu	Miedź
Przekrój przewodu	3x 0.75 mm ²
Kolor produktu	Czarny
Wymiary produktu (L x W x H)	240 x 150 x 50 mm
Waga netto	128 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137982
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Akyga® AK-NB-08C to **kabel zasilający** w kształcie koniczynki. Jest to idealne rozwiązanie do szybkiego i bezpiecznego podłączenia różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, w tym zasilaczy laptopowych i monitorów. Kabel ma **długość 1 m**, co czyni go odpowiednim do użytku w miejscach ograniczonego dostępu. Z jednej strony zakończono go klasycznym złączem **Schuko (CEE 7/7)**, z drugiej zaś wtyczką **IEC C5**. Co więcej, kabel został wykonany z wysokiej jakości materiałów. Jego miedziane przewody są wyjątkowo trwałe i idealnie nadają się do zastosowań biurowych, jak i domowych.