



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS | Monolith | 1500VA | 900W

Kod produktu: 53776

Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive jest nowoczesnym urządzeniem, które zapewnia stabilną pracę podłączonego komputera nawet w przypadku braku prądu. Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę nad stabilnym działaniem swojego urządzenia niezależnie od wahań zasilania sieciowego.

ODKRYJ BEZPIECZNĄ ENERGIĘ

Każdy z nas niejednokrotnie miał do czynienia ze spadkami napięć w domu, czy w pracy. Czasem jedynym ich skutkiem jest konieczność ponownego włączenia komputera. Ale ile razy w wyniku takiego zdarzenia utraciłeś ważne dane niezapisane na dysku lub spotkałeś się z awarią urządzenia? Jeżeli powyższe sytuacje nie są Ci obce, **mamy dla Ciebie rozwiązanie**, dzięki któremu **problemy zaników, czy spadków napięć nie będą Cię dotyczyły**. Zasilacz awaryjny UPS marki Qoltec, to rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera.

FUNKCJONALNY WYŚWIETLACZ LCD

Wbudowany **wyświetlacz LCD** gwarantuje Ci swobodne zarządzanie obsługą urządzenia. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.

WYDAJNA I STABILNA PRACA

Zasilacz UPS wyposażony jest w **bezobsługowy akumulator**, gwarantujący Ci stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania komputera. W tym czasie zapiszesz ważne dane na dysku lub dokończysz kolejny poziom swojej gry. Proces ładowania akumulatora do 90% wydajności, wynosi 6 godzin.

ROZWIĄZANIE WARTO TWOJEJ UWAGI

- **automatyczna regulacja napięcia (AVR)** – to nie tylko stabilne zasilanie oraz mniejsze zużycie baterii, ale przede wszystkim ochrona urządzenia przed zbyt wysokim/niskim napięciem,
- **zimny start** – jesteś w stanie włączyć np. komputer podpinając do samego UPS'a. Dzięki temu możesz w każdej chwili szybko np. skopiować ważne pliki na pamięć USB,
- **zabezpieczenia** przed przeciążeniem i zwarcie,
- **port USB** – dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb,

ZAUFAŃIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS Line Interactive objęty jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Moc	900W
Moc znamionowa	1500VA
Typ UPS'a	Line Interactive
Typ urządzenia obciążającego	PC , terminal, małe urządzenia zabezpieczające
Kształt fali	Symulowana fala sinusoidalna
Współczynnik mocy	0.6
Czas przenoszenia	4 - 8 ms
Napięcie wejściowe	140 - 300 V
Zakres napięć	Zakres napięcia wejściowego: 140 Vac ~ 300 Vac Napięcie wyjściowe: 220 V ± 10% Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz ± 1 Hz
Bateria	Tak
Ilość baterii	2
Napięcie baterii	12V
Pojemność baterii	9Ah
Czas podtrzymania	50 minut
Gniazda wyjściowe	1 x FRENCH 1 x SCHUKO 1 x IEC
Czas ładowania	4 - 6h do osiągnięcia 90% pojemności
Zabezpieczenia	Przed przepięciem Przed przeciążeniem Przed zwarcie Przed wysokim i niskim napięciem
Poziom hałasu	do 25 dB przy obciążeniu 50%
Czas podtrzymania zasilania (pobór mocy 100W)	50 minut
Wyświetlacz	Brak
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Temperatura przechowywania	-15°C do +45°C
Wilgotność względna przechowywania	0- 90 %
Informacje dodatkowe	Diody LED
Kolor obudowy	Czarny
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwowy UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
Zawartość opakowania	1 x Zasilacz awaryjny UPS 900W 1 x Instrukcja obsługi
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878537764