

ASSMANN DVI adapter

AK-320503-000-S
EAN 4016032300502



DVI adapter, DVI(24+5) F/F, DVI-I dual link, czarny

This adapter is suitable to extent two DVI(24+1 or 24+5) cables, for example .

Full HD, Dual-Link (podwójny kanał)

- Support 2560 x 1600 pixel with 30Hz
- Złącze 1: DVI-I, (24+5), gniazdo
- Złącze 2: DVI-I, (24+5), gniazdo

- Typ kabla: Dual Link (podwójny kanał)
- Rozdzielczość HDTV maks.: 2560 x 1600 pikseli, 60 Hz
- Osłona: odlany
- Ekranowanie: Pojedyncze ekranowanie
- Kolor przyłączy: czarny
- Opakowanie: Torebka polietylenowa
- Asortyment: Kable DVI
- Standard HDTV: Full HD

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	200	8,50	36,00	24,00	18,00	15.552,00
Innen-VPE	10	0,43	23,00	20,00	2,00	920,00
Einzel-VPE	1	0,04	6,00	5,00	1,50	45,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,04	6,00	5,00	1,50	45,00



Weitere Anwendungsbilder:

