

SDS-plus Pro 4 / 14,0 x 260 mm (631851000)

Nº de pedido 631851000
EAN 4007430075710



Ilustración representativa

- Máxima velocidad de perforación gracias a la reducción de la fricción y transmisión mejorada del golpe gracias a la geometría especial de los filos en el cabezal de perforación en forma de cincel
- Punta de centrar estable y duradera para perforar con precisión
- Power Breakers causan micro-fisuras en el material para un avance de perforación mucho más rápido
- Las fases de refuerzo aumentadas reducen la probabilidad de enganche en golpes de refuerzo
- Geometría de hélice de 2 espirales de gran volumen con refuerzo del núcleo para un transporte rápido del polvo de perforación y una máxima seguridad contra rotura
- Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural, granito

Valores técnicos

Valores característicos

Diámetro	14 mm
Longitud de trabajo	210 mm
Longitud total	260 mm
Unidad de venta	1