

Novorapid 125 x 1,0 x 22,23 Inox, TF 41 (616271000)

Nº de pedido 616271000

EAN 4007430205872



Ilustración representativa

- Calidad Novorapid: potente clase de entrada
- Disco de cortar delgado para el tratamiento de materiales inoxidables, de paredes delgadas, como p.ej. tubos, chapas, perfiles, alambres, etc., como también para el tratamiento general del metal
- Alta potencia de corte con buena duración
- Dureza: dura
- Consumo reducido de material, ahorra potencia, menor carga de la máquina
- No ferroso, exento de azufre y libre de cloro ($\text{Fe} + \text{S} + \text{Cl} \leq 0,1 \%$)
- Velocidad máxima de trabajo: 80 m/s

Valores técnicos

Valores característicos

Clase de calidad	A 46-T
Diámetro x grosor x perforación	125 x 1 x 22.23 mm
Modelo	recto
Nº revoluciones máx.	12200 /min
Unidad de venta/unidad de embalaje	1 / 25