



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS | Monolith | 650VA | 360W

Kod produktu: 53772

Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive jest nowoczesnym urządzeniem, które zapewnia stabilną pracę podłączonego komputera nawet w przypadku braku prądu.

Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę nad stabilnym działaniem swojego urządzenia niezależnie od wahań zasilania sieciowego.

ODKRYJ BEZPIECZNĄ ENERGIĘ

Każdy z nas niejednokrotnie miał do czynienia ze spadkami napięć w domu, czy w pracy. Czasem jedynym ich skutkiem jest konieczność ponownego włączenia komputera. Ale ile razy w wyniku takiego zdarzenia utracisz ważne dane niezapisane na dysku lub spotkałeś się z awarią urządzenia?

Jeżeli powyższe sytuacje nie są Ci obce, **mamy dla Ciebie rozwiązanie**, dzięki któremu **problemy zaników, czy spadków napięć nie będą Cię dotyczyły**. Zasilacz awaryjny UPS marki Qoltec, to rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera.

WYDAJNA I STABILNA PRACA

Zasilacz UPS wyposażony jest w **bezobsługowy akumulator**, gwarantujący Ci stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania komputera. W tym czasie zapiszesz ważne dane na dysku lub dokończysz kolejny poziom swojej gry. Proces ładowania akumulatora do 90% wydajności, wynosi 6 godzin.

ROZWIĄZANIE WARTO TWOJEJ UWAGI

Nasze rozwiązanie dodatkowo oferuje:

- **automatyczna regulacja napięcia (AVR)** – to nie tylko stabilne zasilanie oraz mniejsze zużycie baterii, ale przede wszystkim ochrona urządzenia przed zbyt wysokim/niskim napięciem,
- **zimny start** – jesteś w stanie włączyć np. komputer podpinając do samego UPS'a. Dzięki temu możesz w każdej chwili szybko np. skopiować ważne pliki na pamięć USB,
- **zabezpieczenia** przed przeciążeniem i zwarciami,
- **port USB** – dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb,

ZAUFAJNIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS Line Interactive objęty jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Moc	650VA/360W
Moc znamionowa	650VA
Typ UPSa	Line Interactive
Typ urządzenia obciążającego	PC, terminal, małe urządzenia zabezpieczające
Kształt fali	Symulowana fala sinusoidalna
Współczynnik mocy	0,6
Czas przenoszenia	4 - 8 ms
Napięcie wejściowe	140 V ~ 300 V
Zakres napięć	Wejściowe: 140 Vac ~ 300 Vac (50 Hz - 60 Hz); Wyjściowe: 220 V ± 10% Częstotliwość wejściowa : 50 Hz - 60 Hz ± 1 Hz
Bateria	Tak
Ilość baterii	1
Napięcie baterii	12V
Pojemność baterii	7Ah
Gniazda wyjściowe	2 x FRENCH (Typ E CEE 7/5) 1 x Kabel z wtyczką europejska
Czas ładowania	4 - 6 godzin do osiągnięcia 90% pojemności
Zabezpieczenia	Przed przepięciem Przed przeciążeniem Przed zwarcie Przed wysokim i niskim napięciem
Poziom hałasu	Mniej niż 40 dB
Czas podtrzymania zasilania (pobór mocy 100W)	14 minut
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz - 60Hz ± 1HZ
Zastosowanie	Centra przetwarzania danych Środowiska przemysłowe i produkcyjne Centra medyczne Zastosowanie w miejscach gdzie wymagana jest niezawodność działania
Wyświetlacz	Brak
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Temperatura przechowywania	-15°C do +45°C
Wilgotność względna przechowywania	0%-90%
Informacje dodatkowe	Diody LED
Kolor obudowy	Czarny
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwowo UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
Zawartość opakowania	UPS z wbudowanym kablem zasilającym (1xSchuko) 1.2m Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna
Wymiary (G/D x Sz x W)	280 x 90 x 140 mm
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878537726