




Obudowy z zaciskami szeregowymi

ALR 2823-4²



ALR 2823-4²

Obudowy z zaciskami szeregowymi

KONFIGUROWALNY

280 x 230 x 111 mm

Numer artykułu: 16041501

Obudowa z zaciskami szeregowymi - jakość przemysłowa - aluminium, pokryta lakierem proszkowym, RAL 7001 srebrnoszary

wyposaż. w 40 zacisków śrubowych 4 mm²



Dane techniczne

Środki

Szerokość:	280 mm
Długość:	230 mm
Wysokość:	111 mm

Material:

Skrzynka:	Aluminium Si 12, srebrnoszary, podobny do RAL 7001
Pokrywa:	Aluminium Si 12, srebrnoszary, podobny do RAL 7001
Uszczelka:	Poliuretan
Materiał:	Aluminium

Akcesoria

AL ALS-gro - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego

AL ASS - Zestaw zawiasów zewnętrznych



Obudowy z zaciskami szeregowymi

ALR 2823-4²

Inne atrybuty

Rodzaj ochrony:	IP66 – wg EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Wytrzymałość udarowa:	IK09 wg DIN EN 50102 / VDE 0470 cz. 100
Nie zawiera metali ciężkich:	Tak
bez PCW:	Tak
nie zawiera silikonu:	Tak
Przystosowane do stosowania na zewnątrz:	Tak
Wpusty przewodów:	Nie
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 25°C (przez krótki czas):	95%
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 40°C:	50%
Temperatura otoczenia (24 godziny):	60 °C
Temperatura otoczenia (maksymalna):	75 °C
Temperatura otoczenia (minimalna):	-35 °C
Obłożenie:	zaciski śrubowe
Liczba zacisków:	40 Sztuka
Przekrój przewodu:	4 mm ²