




Passende Schrauben:
Suitable screws:
Kopf nach DIN 7971
Screwhead acc. DIN 7971

Wandhalter B 1360028 / 029
Wall suspension element

Passender Gehäusefuß:
Suitable case foot:
OKW No. A 9207150 (2x 2pcs.)

Passende Schrauben:
Suitable screws:
Kopf nach DIN 7971
Screwhead acc. DIN 7971

Passende Schrauben:
Ø 2.5 x 6, selbstformend
Suitable screws:
Ø 2.5 x 6 mm, self-tapping
OKW No. A 9199008

Passende Schrauben:
Kopf nach DIN 7981
max. Schraub-Ø 3.5
max. Kopf-Ø 6.9

Suitable fixing screws:
Head acc. to DIN 7981
Diameter up to Ø 3.5 mm
Head- diameter up to Ø 6.9 mm

Informationskopie wird nicht aktualisiert	Copy for Information will not be updated
Bearb. am: 06.10.96	Material:
Ersteller: Hasselb	Farbe:
Freigebe: KUNDE	Zeichnungsart:
Rev. Index: 6	KLINDE
Stand: 24.10.07	
This document contains proprietary information of OKW Gehäusesysteme GmbH and is intended subject to the conditions that the information be retained in confidence and not be reproduced or copied and not be used or incorporated in any product.	
OKW GEHÄUSE SYSTEME	
TOPEEC 123 F B1055365/369/465/469 B1055x6x	
Für dieses Dokument behalten wir uns alle Urheberrechte vor. Es darf auch auszugsweise weder vervielfältigt noch Dritten in irgendeiner Form zugänglich gemacht werden.	

Beerb. am: 06.10.96	Material:	Toleranzen:	⊕
Ersteller: Hasselb	Farbe:	Zeichnungsart:	DIN 6 Teil 2
Freigebe: KUNDE			
Rev. Index: 6			
Stand: 24.10.07			
This document contains proprietary information of OKW Gehäusesysteme GmbH and is intended subject to the conditions that the information be retained in confidence and not be reproduced or copied and not be used or incorporated in any product.			Maßstab: 1:1
OKW GEHÄUSE SYSTEME			Beerb. am: 06.10.96
Für dieses Dokument behalten wir uns alle Urheberrechte vor. Es darf auch auszugsweise weder vervielfältigt noch Dritten in irgendeiner Form zugänglich gemacht werden.			Dateiname: 00002403

Max. Platinengröße: Unterteil 116 (mit Lüftung 112) x 60 mm und nur bei ausgeklinkten Ecken, Oberteil 96 x 60 mm, wenn zum OT geschraubt
Max. size of a PCB: bottom side 116 (with ventilation 112) x 60 mm and only with notched edges, upper side 96 x 60 mm, when fixed to them