

ROZDZIELNICE PODTYNKOWE ELEGANT IP 40

IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1x12 (PE+N) IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Kolor obudowy	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1x12	RN 1x12	dymny	krem RAL 1015*	tak	1	0,92	0665-03	2403-03

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:

N 1x(6x10mm² + 8x16mm²)

PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)

NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011

Wymiary: 303x212x98 mm

