



Zasilacz awaryjny UPS Green Cell 1500VA 900W Power Proof

Kod produktu:

UPS04

EAN:

5902701419646

Gwarancja	24 miesiące (12 miesięcy na baterię)
Moc	1500VA (900W)
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Tak
Typ	Line interactive AVR
Zabezpieczenie przed przeładowaniem	Tak
Kod produktu	UPS04
Producent	Green Cell
Wymiary	380 x 158 x 198 mm
Waga	10.1 kg
Napięcie wejściowe	220/230/240 Vac
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	230 Vac (+/-10%) sinusoida modyfikowana
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz lub 60 Hz (automatyczne wykrywanie)
Gniazda	wyjściowe: 4x Schuko / wejściowe: 1x IEC C14 / 2x RJ45 (we/wy)
Czas reakcji	typowy 2-6 ms (maksymalny 10 ms)
Baterie	2 x 12V/9Ah
Komunikacja	USB
Wskaźnik	LED
Kształt napięcia wyjściowego	Modyfikowana sinusoida
Typowy czas ładowania	6-8 godz (do 90%)