



Taśmy samospajalne - kauczukowe do średnich napięć, bezklejowe

Taśma HelaTape Power 715

Taśmy wykonane na bazie kauczuku, bezklejowe przeznaczone do ochrony, izolacji, uszczelniania i owijania rozgałęzień kabli do 35 kV. Są samospajalne i dostarczane bez folii rozdzielającej. Dzięki temu pozwalają na szybszy montaż tworząc jednolitą hermetyczną powłokę. Charakteryzują się doskonałą odpornością na działanie promieniowania UV, wilgoci, ozonu, środków chemicznych i korozję. Kompatybilne ze wszystkimi ekstrudowanymi izolacjami dielektrycznymi kabli.

Właściwości

- Samospajalne taśmy, bezklejowe, wykonane na bazie kauczuku
- Doskonała odporność na działanie wilgoci i korozję
- Doskonała izolacja elektryczna i odporność na działanie warunków atmosferycznych
- Bezklejowa aplikacja oszczędzająca czas
- Brak folii rozdzielającej, mniej odpadów
- Łatwe w użyciu i bardzo elastyczne



HelaTape Power 715 - bezklejowa aplikacja pozwala na szybsze układanie warstw.

MATERIAŁ	Kauczuk etylenowo-propylenowy (EPR)
Temp. pracy	+90°C
Max krótkotrwała temp. pracy	+130°C
Absorpcja wody	0,06%
Wytrzymałość na rozciąganie	2,1 N/mm ²
Wydłużenie przy zerwaniu	700%
Rezystywność	10 ¹⁶ Ω cm
Wytrzymałość dielektryczna	30 kV/mm



TYP	Grubość (T)	Szerokość (W)	Długość (L)	Kolor	Nr art.
HTAPE-POWER715-19x5	0,50	19,0	5,0 m	Czarny (BK)	711-00310
HTAPE-POWER715-19x10	0,50	19,0	10,0 m	Czarny (BK)	711-00311

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.