

## SKINTOP® CLICK

SKINTOP® CLICK, kunststof kabelwartel met tijdbesparend CLICK-systeem, eenvoudige vrije montage en vibratiebescherming, geen schroefdraad nodig

### Info

Het meest innovatieve kabeldoorvoersysteem op de markt voor snelle en flexibele montage. Inklikken - rechtsom draaien - linksom draaien - klaar!



Groot aantal keurmerken



UV-bestendig



Temperatuurbestendig



Montagetijd



Groot klembereik



Goede chemische bestendigheid

### Voordelen

Minder onderdelen, geen tegenmoer nodig  
Tot 70% tijdbesparing door innovatieve CLICK-systeem  
Eenvoudige, vrije montage in eender welke richting  
Bescherming tegen trillingen  
Geen schroefdraad nodig

## SKINTOP® CLICK

### Toepassing

Automatisering  
Fotovoltaïsche systemen  
Kasten-/paneelbouw  
Meten, sturen, regelen  
Verwarmings- en airconditioningsystemen

### Normreferentie en keurmerken

UL bestand nr. E79903

### Inclusief

Inbegrepen: gereedschap voor demontage

### Technische data

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificatie ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer |
| Classificatie ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding    |
| Geleverde kleur:      | Zilvergrijs (RAL 7001)<br>Lichtgrijs (RAL 7035)<br>Zwart (RAL 9005), UV-bestendig    |
| Materiaal:            | Materiaal: speciaal polyamide<br>Afdichting: speciaal elastomeer                     |
| Veiligheidsklasse:    | IP 68 - 4 bar (M12)<br>IP 68 - 5 bar (M16 - M25)<br>IP 68 - 1 bar (M32)              |
| Temperatuurbereik:    | Flexibel: -20°C tot +100°C<br>Statisch: -40°C tot +100°C                             |

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.



**LAPP GROUP**

Productinformatie

## SKINTOP® CLICK

| Artikelnummer              | Artikelbenaming | Klembereik ØF (mm) | Opening, M (mm) | SW1/SW2 mm | Totale lengte, C (mm) | Schroefdraadlengte, D (mm) | Wanddikte, S (mm) |
|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| SKINTOP® CLICK lichtgrijs  |                 |                    |                 |            |                       |                            |                   |
| 53112692                   | CLICK 12        | 4,5 - 7            | 12.3 (-0.2)     | 15 / 18    | 40                    | 8                          | 1 - 4             |
| 53112686                   | CLICK 16        | 5 - 9              | 16.3 (-0.2)     | 19 / 22    | 42                    | 8                          | 1 - 4             |
| 53112687                   | CLICK 20        | 7 - 13             | 20.3 (-0.2)     | 25 / 27    | 45                    | 8                          | 1 - 4             |
| 53112688                   | CLICK 25        | 9 - 17             | 25.3 (-0.2)     | 30 / 32    | 48                    | 8                          | 1 - 4             |
| 53112694                   | CLICK 32        | 11 - 20            | 32.3 (-0.2)     | 36 / 40    | 56                    | 8                          | 1 - 4             |
| SKINTOP® CLICK zilvergrijs |                 |                    |                 |            |                       |                            |                   |
| 53112921                   | CLICK 12        | 4,5 - 7            | 12.3 (-0.2)     | 15 / 18    | 40                    | 8                          | 1 - 4             |
| 53112876                   | CLICK 16        | 5 - 9              | 16.3 (-0.2)     | 19 / 22    | 42                    | 8                          | 1 - 4             |
| 53112877                   | CLICK 20        | 7 - 13             | 20.3 (-0.2)     | 25 / 27    | 45                    | 8                          | 1 - 4             |
| 53112878                   | CLICK 25        | 9 - 17             | 25.3 (-0.2)     | 30 / 32    | 48                    | 8                          | 1 - 4             |
| 53112922                   | CLICK 32        | 11 - 20            | 32.3 (-0.2)     | 36 / 40    | 56                    | 8                          | 1 - 4             |
| SKINTOP® CLICK zwart       |                 |                    |                 |            |                       |                            |                   |
| 53112923                   | CLICK 12        | 4,5 - 7            | 12.3 (-0.2)     | 15 / 18    | 40                    | 8                          | 1 - 4             |
| 53112882                   | CLICK 16        | 5 - 9              | 16.3 (-0.2)     | 19 / 22    | 42                    | 8                          | 1 - 4             |
| 53112883                   | CLICK 20        | 7 - 13             | 20.3 (-0.2)     | 25 / 27    | 45                    | 8                          | 1 - 4             |
| 53112884                   | CLICK 25        | 9 - 17             | 25.3 (-0.2)     | 30 / 32    | 48                    | 8                          | 1 - 4             |
| 53112924                   | CLICK 32        | 11 - 20            | 32.3 (-0.2)     | 36 / 40    | 56                    | 8                          | 1 - 4             |

Laatste update (16.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® CLICK

