



Qoltec Zasilacz sieciowy do monitora LG 40W | 19V | 2.1A | 6.5*4.4 | + kabel zasilający

Kod produktu: 51775

Zasilacz sieciowy Qoltec to produkt wykonany z materiałów wysokiej jakości gwarantujących bezpieczne zasilanie. Wykorzystasz go zarówno w pracy, jak i w domu. Charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz niskim zużyciem energii.

ZASILANIE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Wiemy, że **obraz ma** dla Ciebie kluczowe **znaczenie**, a niespodziewane migotanie ekranu uniemożliwi dalszą pracę przy komputerze. Niezwykle **istotną kwestią** jest **stabilne zasilanie**, które odpowiada za prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Twojego monitora. Wybierając zasilacz sieciowy marki Qoltec otrzymujesz **nowoczesny produkt** wykonany z materiałów wysokiej jakości **gwarantujący nieprzerwaną i bezawaryjną pracę**. Idealnie sprawdzi się w domu, w pracy, jako zasilacz główny lub zapasowy. Zastosowane w nim innowacyjne technologie pozwalają na **niskie zużycie energii oraz wysoką wydajność**. W zestawie znajduje się kabel zasilający oraz rzep, dzięki któremu dostosujesz długość kabla do swoich potrzeb. Jest kompatybilny z monitorami marki LG.



BEZPIECZEŃSTWO W KAŻDYM CALU

Zainwestuj w **bezpieczeństwo** – ono nigdy nie traci na wartości. Wykonanie z materiałów najwyższej jakości czyni **zasilacz marki Qoltec przedmiotem wartym Twojej uwagi**. Zapewni on oczekiwaną stabilność pracy dzięki specjalnym zabezpieczeniom:

- **przeciw przepięciom**: chroni przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem,
- **przeciw przeciążeniom**: chroni przed przeciążeniem linii zasilającej,
- **przeciw zwarciom**: chroni przed zwarciami w obwodzie zasilającym,
- **termiczne**: chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przegrzanie.



ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania**. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy sieciowych do monitora objęty jest 36 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.



DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Wtyczka	6.5 * 4.4 mm
Moc	40 W
Napięcie wejściowe	220 - 240 V
Napięcie wyjściowe	19 V
Natężenie wyjściowe	2.1 A
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe Przeciwprzeciążeniowe Przeciwzwarceniowe Termiczne
Zastosowanie	Monitor LG
Informacje dodatkowe	Rzep do porządkowania kabla Kabel zasilający
Uwagi	Zasilacz sieciowy AC/DC przeznaczony do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu automatycznego przetwarzania danych.
Długość kabla	1.14 m
Wymiary	113 x 50 x 30 mm
Opakowanie	Pudełko
Głębokość / Długość opakowania [mm]	130
Wysokość opakowania [mm]	230
Szerokość opakowania [mm]	50
Waga netto [kg]	0.1370
Waga brutto [kg]	0.2730
Gwarancja	36 miesięcy
Kod EAN	5901878517759