Ładowarka samochodowa, 2 x USB Typu-A z technologią Qualcomm® Quick Charge™ 3.0

Opis

Tę ładowarkę samochodową Navilock USB można używać do ładowania dwóch urządzeń USB. Jeden port USB jest wyposażony w technologię Qualcomm® Quick Charge™ 3.0, dzięki czemu obsługiwane urządzenia mogą być ładowane nawet 4-krotnie szybciej. Drugi port USB oferuje maks. 2,4 A z inteligentną technologią ładowania na potrzeby tradycyjnych urządzeń.



Numer artykułu 62739

EAN: 4043619627394

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  Wejście:
  DC 12 ~ 24 V
  Wyjście:
  1 x USB 2.0 Typ-A żeńskie 5 V / 2,4 A
  1 x USB 2.0 Typ-A żeńskie 3,6 - 6,5 V / 3 A, 6,5 - 9 V / 2 A, 9 - 12 V / 1,5 A Qualcomm Quickcharge 3.0
- Ochrona przeciążeniowa
- Ochrona nadprądowa
- Ochrona przed przegrzaniem
- Ochrona przed zwarciem
- Wskaźnik LED
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 30 °C
- Temperatura przechowywania: -20 °C ~ 60 °C
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxG): ok. 68,3 x 30,0 mm

Zawartość opakowania

- Ładowarka samochodowa

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Navilock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Zdjęcia



Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Navilock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	czarny

Zasilacz

Typ zasilania:	Ładowarka samochodowa
Napięcie wejściowe:	DC 12 - 24 V
Wyjście zasilania:	5,0 V / 2,4 A
Złącze zasilania:	2 x USB Typ-A żeński

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@navilock.de
Strona internetowa	www.navilock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Navilock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**