

ASSMANN Niemiecki przewód połączeniowy do sieci elektrycznej

AK-440115-018-S
EAN 4016032314714



Power Cord, CEE 7/7 (Typ-F) - C5 Wt/gn, 1,8 m, H05VV-F3G 0,75 mm2, czarny

Ten kabel sieciowy, znany również jako kabel zasilający „Micky Mouse” lub „koniczynka”, służy do podłączania laptopów lub zasilaczy sieciowych do domowej sieci elektrycznej w Niemczech (do gniazdek elektrycznych).

Spełnia wymogi niemieckie

- Złącze 1: Zestyk ochronny (CEE 7/7), wtyczka
- Złącze 2: IEC C5, gniazdo
- Kabel standardowy: H05 VV F3G

- Obciążalność prądowa: 250V/10A
- Osłona: odlany
- Ekranowanie: nieekranowany
- Przekrój żyły: 0,75 mm²
- Materiał żył: CU
- Kolor kabli: czarny
- Kolor przyłączy: czarny
- Powierzchnia styku: niklowany
- Długość: 1,8 m
- Opakowanie: Torebka polietylenowa
- Assortment: Device Connection Cables

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	70	14,30	50,00	32,50	23,00	37.375,00
Innen-VPE	10	2,04	24,00	18,00	10,00	4.320,00
Einzel-VPE	1	0,20	4,50	17,00	20,00	1.530,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,18	18,50	15,00	4,00	1.110,00



Weitere Anwendungsbilder:

