Dane produktów



RWN LEGRAND RWN, ROZDZIELNICA, WNĘKOWA

ROZDZIELNICA RWN 2 X 12 DRZWI BIAŁE

REF. 602412 | EAN. 3414971587298

10 lat gwarancji | Wyprodukowano w Polsce

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Liczba rzędów	2
Szerokość wyrażona liczbą modułów	24
Rodzaj pokrywy	Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy	Z otworem
Rodzaj drzwi	Pojedynczy
Transparentna pokrywa/drzwi	Nie
Drzwi przepuszczające sygnał	Tak
Z zamkiem	Tak
Rodzaj zamknięcia	Cylinder
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Głębokość wbudowania	82.5 mm
Wysokość wbudowania	426 mm
Szerokość wbudowania	326 mm
Głębokość wewnętrzna	87 mm
Listwa zaciskowa uziemienia	Tak

Listwa zaciskowa przewodu neutralnego	Tak
Szyna DIN	Tak
Z płytą montażową	Nie
Możliwość rozbudowy	Tak
Kolor	Biały
Numer RAL	9010
Stopień ochrony (IP)	IP40
Wysokość	430 mm
Szerokość	330 mm
Głębokość	86.5 mm
Pojemność obudowy	24
Odporność udarowa	IK07
Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-5-40 °C
Temperatura magazynowania (Min-Max)	-5-70 °C
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym	Nie

Dokumentacja

Zgodność z przepisami dotyczącymi substancji regulowanych

Oprogramowanie CAD/BIM

Legrand_Flush-mounting_cabinets_RWN.rfa | RFA (2.1Mo)

RoHS Certificate of Compliance | PDF

Manufacturer REACH Declaration | PDF