

Specyfikacja

- Górna część obudowy: obudowa z tworzywa sztucznego poniżej: ABS wzmocnionego włóknem szklanym
- Zakres regulacji: 01:10

Typ	MTR 101
Numer artykułu	10 100005 0004
napięcie zasilania	230 V
częstotliwość sieci	50 / 60 Hz
napięcie twornika	0-180 Vdc
ustawienie fabryczne	20-180 Vdc
napięcie pola	200 V
Maks. Moc silnika	0,25 kW
bezpieczeństwo sieci	bezpiecznik
Zabezpieczanie obok kotwicy	wyłącznik termiczny
prąd twornika	1,5 A
form factor	1,4
Ochrona	IP 20
Wymiary	L 106 x B x 112 x H 52 mm
Zatwierdzenia	CE