



LNH40577M4T

Wkładka bezp. nożowa NH4a wsk.podw. uchwyt nieiz. gTr 577A 400VAC

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Charakterystyka wyzwalania	gTr
----------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn	100 kA
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	400 V
Typ napięcia zasilającego	AC

Prąd

Prąd zwarciovy umowny	100 kA
Prąd znamionowy In	577 A

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gTr
Wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH4a

Wymiary

Głębokość produktu	84 mm
Wysokość produktu	200 mm
Długość	119 mm
Szerokość produktu	74 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	36.2 W
--	--------

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Warunki użytkowania

Izolowany	No
-----------	----

Oznaczenie

Grupa urządzeń	LNH
----------------	-----