



Zasilacz awaryjny UPS Green Cell 2000VA 1400W Power Proof

Kod produktu:

UPS09

EAN:

5902701419752

Gwarancja	24 miesiące (12 miesięcy na baterię)
Moc	2000VA (1400W)
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Tak
Typ	Line Interactive Pure Sinewave (Czysta Sinusoida)
Zabezpieczenie przed przeładowaniem	Tak
Możliwość zwrotu	Do 30 dni
Kod produktu	UPS09
Producent	Green Cell
Wymiary	158 x 198 x 380 mm
Waga	12.3 kg
Napięcie wejściowe	220/230/240 Vac
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz z tolerancją do 10%
Napięcie wyjściowe	230 V (+/-10%) sinusoida czysta
Częstotliwość wyjściowa	50Hz / 60Hz
Gniazda	wyjściowe: 2x Schuko + 2x IEC / wejściowe: 1x IEC C14 / 2x RJ45 (we/wy)
Czas reakcji	typowy 2-6 ms (maksymalny 10 ms)
Baterie	2x 12V 9Ah
Komunikacja	USB
Wskaźnik	LCD
Kształt napięcia wyjściowego	Czysta Sinusoida
Typowy czas ładowania	6-8 godz (do 90%)