



## Kutistemuoviletkut jakelulaatikossa, liimallinen, kutistussuhde 3:1

### HIS-A - ohutseinämäinen, liimallinen

Suojaa kosteudelta ja mekaaniselta rasitukselta.

#### Ominaisuudet ja edut

- Liimallinen kutistemuoviletku
- Kutistussuhde 3:1
- Liimallinen kutistemuoviletku eristää ja suojaa mm. kosteudelta
- Värit musta ja kirkas
- 6 eri kokoa kattavat laajan käyttöalueen



HIS-A liimallinen kutistemuoviletku jakelulaatikossa.

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>MATERIAALI</b>                | Polyolefiini, ristosilloitettu (PO-X) |
| <b>Kutistussuhde</b>             | 3:1                                   |
| <b>Käyttölämpötila-alue</b>      | -55 °C - +125 °C                      |
| <b>Min. kutistuslämpötila</b>    | +100 °C                               |
| <b>Pituusmuutos kutistettuna</b> | Maks. -10 %                           |
| <b>Liiman sulamispiste</b>       | +85 °C                                |
| <b>Läpilyöntilujuus</b>          | 15 kV/mm, IEC 684 P2                  |
| <b>Materiaalin paloluokka</b>    | UL224 VW-1 (ei kirkas)                |
| <b>Eristysluokka</b>             | A (VDE 0530)                          |



Kutistemuoviletku 3:1 kutistussuhteella, liimallinen



| TUOTE-TUNNUS | Kutistamaton Ø (D) | Maks. Ø kutistettu (d) | Seinämapaksuus (WT) | Pituus (L) | Pakkaus | Väri        | Suosittelava työkalu | Snro      | Nimike-numero |
|--------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------|---------|-------------|----------------------|-----------|---------------|
| HIS-A-3/1    | 3,0                | 1,0                    | 1,00                | 10,0 m     | 10 m    | Kirkas (CL) | 30-32                | 52 378 40 | 308-10303     |
|              | 3,0                | 1,0                    | 1,00                | 10,0 m     | 10 m    | Musta (BK)  | 30-32                | 52 377 77 | 308-10300     |
| HIS-A-6/2    | 6,0                | 2,0                    | 1,00                | 5,0 m      | 5 m     | Kirkas (CL) | 30-32                | 52 378 42 | 308-10603     |
|              | 6,0                | 2,0                    | 1,00                | 5,0 m      | 5 m     | Musta (BK)  | 30-32                | 52 377 78 | 308-10600     |
| HIS-A-9/3    | 9,0                | 3,0                    | 1,40                | 5,0 m      | 5 m     | Kirkas (CL) | 30-32                | 52 378 44 | 308-10903     |
|              | 9,0                | 3,0                    | 1,40                | 5,0 m      | 5 m     | Musta (BK)  | 30-32                | 52 377 79 | 308-10900     |
| HIS-A-12/4   | 12,0               | 4,0                    | 1,80                | 5,0 m      | 5 m     | Kirkas (CL) | 30-32                | 52 378 46 | 308-11203     |
|              | 12,0               | 4,0                    | 1,80                | 5,0 m      | 5 m     | Musta (BK)  | 30-32                | 52 377 80 | 308-11200     |
| HIS-A-18/6   | 18,0               | 6,0                    | 2,25                | 4,0 m      | 4 m     | Kirkas (CL) | 30-32                | 52 378 48 | 308-11803     |
|              | 18,0               | 6,0                    | 2,25                | 4,0 m      | 4 m     | Musta (BK)  | 30-32                | 52 377 81 | 308-11800     |
| HIS-A-24/8   | 24,0               | 8,0                    | 2,50                | 3,0 m      | 3 m     | Kirkas (CL) | 30-32                | 52 378 50 | 308-12403     |
|              | 24,0               | 8,0                    | 2,50                | 3,0 m      | 3 m     | Musta (BK)  | 30-32                | 52 377 82 | 308-12400     |

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimiläusmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

| Suositellut asennustyökalut |       |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
|                             | 30    | 31    | 32    |
|                             | H5002 | H5004 | E4500 |
|                             | 568   | 568   | 567   |

Lisätietoa asennustyökaluista Asennustyökalut-osiossa.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.