



sklep.partex.pl



+ INFORMACJE

- + Wąż spiralny do ochrony kabli, rur, wiązek przewodów itp.
- + Doskonałe zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- + Możliwość oplatania już podłączonych przewodów.
- + Zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii w obwodach, a co za tym idzie redukuje koszty napraw.
- + Dostępny w wersji bezhalogenowej (SPZ).

+ WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
-30°C do +60°C


Materiał
PVC, ZEREX - w wersji bezhalogenowej

Standardowy kolor
szary, czarny

Mocowanie
Wężę SP można montować przy pomocy uchwytu SPH-1

+ WYMIARY I OPAKOWANIA

TYP	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA [mm]	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA [mm]	OPAKOWANIE
SP-08	8	10	100 m
SP-10	10	13	60 m
SP-15	15	18.4	40 m
SP-20	20	24	40 m
SP-25	25	29	30 m
SP-30	30	34.6	20 m
SP-40	40	45	10 m
SP-50	50	55	4 m



+ MOCOWANIE

TYP	MAX. GRUBOŚĆ PŁYTY MONTAŻOWEJ	OTWÓR MONTAŻOWY	OPAKOWANIA
SPH-1	3.2 mm	6.2 mm	100 szt.

+ APLIKACJA

