

PUSZKI INSTALACYJNE NATYNKOWE HERMETYCZNE CARBO-BOX

IP
55

650
°C

400
V

ABS
PC



CARBO-BOX OBUDOWA 158X118X80 IP55 Z SZYNĄ

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
CARBO-BOX IP55	szary RAL 7035	1	30,00	0230-00

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Szyna TH 35
Wymiary wewnętrzne: 109x149x54 mm
Wymiary: 118x157x94 mm

