

SKINDICHT® MR

SKINDICHT® MR, riduttori in ottone nichelato con filettatura di raccordo PG



Ingombri ridotti

Vantaggi

Consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti

Applicazione

Macchine
Accessori
Custodie

Costruzione

Filettatura di raccordo PG

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Materiale:

Ottone, nichelato

Campo di temperatura:

da -60°C a +200°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**LAPP GROUP**

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

SKINDICHT® MR

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni
SKINDICHT® MR	
52003750	MR 9/7
52003760	MR 11/7
52003770	MR 11/9
52003780	MR 13,5/7
52003790	MR 13,5/9
52003800	MR 13,5/11
52003810	MR 16/7
52003820	MR 16/9
52003830	MR 16/11
52003840	MR 16/13,5
52003850	MR 21/11
52003860	MR 21/13,5
52003870	MR 21/16
52003880	MR 29/13,5
52003890	MR 29/16
52003900	MR 29/21
52003910	MR 36/16
52003920	MR 36/21
52003930	MR 36/29
52003940	MR 42/29
52003950	MR 42/36
52003970	MR 48/36
52003980	MR 48/42

Ultimo aggiornamento (04.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16