



Patchcord światłowodowy LC/UPC - SC/APC | Singlemode | 9/125 | G652D | Simplex | 20m

Kod produktu: 54335

Patchcord optyczny jednomodowy
Złącza: LC/UPC - SC/APC
Standard: G652D
Średnica kabla: 3.0 mm
Długość kabla: 20 m

Patchcord światłowodowy

Patchcord światłowodowy znajduje zastosowanie w sieciach takich jak LAN, WAN, CCTV oraz telefonicznych, np. w biurze, domu lub przemyśle. Okablowanie światłowodowe cechuje się odpornością na zakłócenia i przesłuchy elektromagnetyczne, niezawodnością, bezpieczeństwem pracy z racji braku iskrzenia oraz napięcia, a także dużą pojemnością informacyjną każdego poszczególnego włókna. Pod uwagę należy również wziąć fakt, że patchcord światłowodowy umożliwia przesyłanie sygnałów na duże odległości z powodu małych strat we włóknie światłowodowym, utrudnia podsłuch przesyłania danych, a także generuje niskie i wciąż obniżające się koszty.

Dane techniczne

Rodzaj złączy	LC/UPC - SC/APC
Rodzaj patchcorda	Jednomodowy
Typ transmisji światłowodowej	Simplex
Standard włókna	G652D
Typ włókna	9/125
Średnica poła modu	9 mm
Średnica płaszczka włókna	125 μm
Powłoka	LSZH
Średnica kabla	3.0 mm
Długość kabla	20 m
Informacje dodatkowe	Łatwa instalacja i obsługa światłowodu, duża prędkość transmisji danych. LSZH - zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydziela szkodliwych gazów. Produkt indywidualnie testowany.
Opakowanie	Polybag
Waga brutto	0,133 kg
Kod EAN	5901878543352