

SKINDICHT® MR

SKINDICHT® MR, reductores de latón niquelado con rosca PG



Ahorro de espacio

Beneficios

Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexión de menor tamaño que los agujeros roscados ya existentes

Ámbito de uso

Maquinaria
Dispositivos
Carcasas

Composición de producto

Tuerca de conexión PG

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Material:

Latón niquelado

Rango de temperaturas:

desde -60 °C hasta +200 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



LAPP GROUP

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

SKINDICHT® MR

Referencia	Denominación de pieza/tamaño
SKINDICHT® MR	
52003750	MR 9/7
52003760	MR 11/7
52003770	MR 11/9
52003780	MR 13,5/7
52003790	MR 13,5/9
52003800	MR 13,5/11
52003810	MR 16/7
52003820	MR 16/9
52003830	MR 16/11
52003840	MR 16/13,5
52003850	MR 21/11
52003860	MR 21/13,5
52003870	MR 21/16
52003880	MR 29/13,5
52003890	MR 29/16
52003900	MR 29/21
52003910	MR 36/16
52003920	MR 36/21
52003930	MR 36/29
52003940	MR 42/29
52003950	MR 42/36
52003970	MR 48/36
52003980	MR 48/42

Última actualización (08.04.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://appespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16