



sklep.partex.pl



+ INFORMACJE

- + Przezroczysty oznacznik o profilu zamkniętym z kieszenią na etykietę PF, PFC lub profil PP+.
- + Specjalnie zaprojektowana kieszeń zabezpiecza etykietę przed uszkodzeniem i utrzymuje ją w odpowiedniej pozycji.
- + Instalacja etykiety PF, PFC lub PP+ może nastąpić zarówno przed jak i po nałożeniu oznacznika – niezależnie od tego czy przewód został już podłączony czy nie.
- + Cztery rozmiary z tymi samymi kieszeniami pokrywają większość średnic przewodów.
- + Pozwalają na zredukowanie stanów magazynowych i obniżają koszty znakowania.
- + Dostępny w wersji bezhalogenowej (PTZ).

+ WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy

-30°C do +60°C

Standardowy kolor

przeźroczysty

Materiał

PCV niepalne, samogasnące zgodnie z UL94-V0

+ PRODUKTY POWIĄZANE



PF

▶ PATRZ STRONA 94

PFC


▶ PATRZ STRONA 95



PP+

▶ PATRZ STRONA 96


+ APLIKACJA



PT-20030K

+

WYMIARY



TYP	DŁUGOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (B mm)	WYSOKOŚĆ (H mm)
PT-02	15/21/30	6.5	5.5
PT-10	15/21/30	6.5	7.0
PT-20	15/21/30	9.5	9.5
PT-30	15/21/30	9.5	15.0
PT+02	15/21/30	5.0	5.0
PT+10	15/21/30	5.0	7.0
PT+20	15/21/30	6.0	10.0
PT+30	15/21/30	10.0	19.0

+

WIELKOŚCI I OPAKOWANIA

TYP	NA PRZEWODY	DŁUGOŚĆ	ETYKIETA	OPAKOWANIE		
PT-02	~1.3 - 3.0 mm ~0.25 - 1.5 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10015 PF-10021 PF-10015 x 2		paczka 200 szt.	 karton 500 szt.
PT-10	~2.5 - 5.0 mm ~1.5 - 4.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10015 PF-10021 PF-10015 x 2		paczka 200 szt.	 karton 500 szt.
PT-20	~4.0 - 10.0 mm ~2.5 - 16.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10015 PF-10021 PF-10015 x 2		paczka 100 szt.	 karton 200 szt.
PT-30	~8.0 - 16.0 mm ~16.0 - 75.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10015 PF-10021 PF-10015 x 2		paczka 50 szt.	 karton 200 szt.
PT+02	~1.3 - 3.0 mm ~0.25 - 1.5 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PFC042 / PP+046		paczka 200 szt.	 karton 500 szt.
PT+10	~2.5 - 5.0 mm ~1.5 - 4.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PFC042 / PP+046		paczka 200 szt.	 karton 500 szt.
PT+20	~4.0 - 10.0 mm ~2.5 - 16.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PFC042 / PP+046		paczka 100 szt.	 karton 200 szt.
PT+30	~8.0 - 16.0 mm ~16.0 - 75.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PFC042 / PP+046		paczka 50 szt.	 karton 200 szt.