

**Nazwa Produktu/Name of
product: EXERGY EGP1278**

Indeks katalogowy	
Napięcie nominalne / Nominal voltage	12,8V
Pojemność / Capacity	7,8Ah
Napięcie ładowania (max) / Charging voltage (max)	14,6V
Napięcie rozładowania (min) / Discharging cut-off voltage (min)	10,0V
Maksymalny prąd ładowania/ / Maximum charging current (Z kontrolą temperatury max 60°C / with temperature control cut-off 60°C)	5A
Maksymalny ciągły prąd rozładowania / Maximum discharging constant current (Z kontrolą temperatury max 60°C / with temperature control cut-off 60°C)	10A
Maksymalny impulsowy prąd rozładowania (5s)/ Maximum discharging impuls current (5s) (Z kontrolą temperatury max 60°C / with temperature control cut-off 60°C)	-
Zakres temperatur pracy / Range of temperature	Ład./Chrging 0 – 60°C Rozł./ Dischrging -20 - 60°C
Żywotność dla 23°C /Cycle life at 23°C	2000 cykli do 80%SOC / 2000 cycle up to 80%SOC
Ogniwo / Base cell	LiFePO ₄
Wymiary / Dimensions	98x150x65mm
Waga / Weihgt	997g

