




DC OC12

DC OC12

Pocket KVM-Switch - PS/2 Konsole



Produkt-Merkmale:

- Steuerung von zwei PCs über eine PS/2-Tastatur, eine PS/2-Maus und einen Monitor
- Einfache Installation - keine zusätzliche Software erforderlich
- PC-Auswahl über Hot-Key
- Hervorragende Videoqualität - Bis zu 1920 x 1440, 200MHz Bandbreite
- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B, DDC2AB
- Hot Plug and Play
- Tastatur- und Mauseremulation für fehlerfreies Booten des Computers
- Autoscan- (5,10,15,20,25,30 sec. wählbar) / Autoskip-Funktion
- Keine externe Stromversorgung nötig
- KVM-Kabel zum Anschluss von zwei PCs integriert 1,2m
- Unterstützt Standard-PS/2-Maus, Microsoft IntelliMouse sowie volle Unterstützung des Microsoft IntelliPoint 5.0-Maustreibers & Logitech Mouse Ware-Treibers
- Unterstützt Windows 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000/XP/VISTA, DOS, Linux, Novell Netware, FreeBSD

Technische Daten

Funktion		DC OC-12
PC-Anschlüsse		2
Portauswahl		Hot Key
LEDs	Auswahl	2
	Tastatur	PS/2
Emulation	Maus	PS/2
Tastatur	Konsolen-Port	1x6-Mini-DIN-Buchse (PS/2)
	CPU-Port	2x6-Mini-DIN-Stecker (PS/2)
Maus	Konsolen-Port	1x6-Mini-DIN-Buchse (PS/2)
	CPU-Port	2x6-Mini-DIN-Stecker (PS/2)
Monitor	Konsolen-Port	1x HD-15-Buchse
	CPU-Port	2x HD-15-Stecker
VGA-Auflösung		1920x1440 (max.), DDC2, DDC2B, DDC2AB, 200MHz
Scanintervall		5 Sek. ~ 30 Sek.
Gehäuse		Kunststoff
Kabellänge		1,2 Meter
Gewicht		395 g
Abmessungen (LxBxH)		90x82x24 mm
Lagertemperatur		-20°C bis 85°C
Betriebstemperatur		0°C bis 70°C
Luftfeuchtigkeit		0% bis 95%

Art.Nr.

DC OC12

EAN-Nr.

4016032159056