

Ładowarka samochodowa, 1 x USB Type-C™ + 1 x USB Typ-A

Opis

Tę ładowarkę samochodową Navilock USB można używać do ładowania dwóch urządzeń USB. Jeden port jest wyposażony w złącze USB Type-C™, dzięki czemu obsługiwane urządzenia można ładować prądem o natężeniu do 3 A. Z kolei drugi port ze złączem USB Typu-A zapewnia prąd o natężeniu do 1 A dzięki inteligentnej technologii ładowania dla tradycyjnych urządzeń.



Numer artykułu 63069

EAN: 4043619630691

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ żeński
 - 1 x USB Typ-A żeński
- Wejście: DC 12 ~ 24 V
- Wyjście:
 - USB Type-C™ żeński: 5 V / 3,0 A, 9 V / 3,0 A, 12 V / 2,25 A
 - USB Typ-A żeński: 5 V / 1,0 A
- Ochrona przeciążeniowa
- Ochrona nadprądowa
- Ochrona przed przegrzaniem
- Ochrona przed zwarcieniem
- Wskaźnik LED
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatura przechowywania: -20 °C ~ 85 °C
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxG): ok. 68,3 x 30,0 mm

Zawartość opakowania

- Ładowarka samochodowa

Zdjęcia



Właściwości techniczne

Temperatura przechowywania:	-20 °C ~ 85 °C
Temperatura robocza:	0 °C ~ 40 °C

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	czarny
Średnica:	30,0 mm
Długość:	68,3 mm

Zasilacz

Typ zasilania:	Ładowarka samochodowa
Napięcie wejściowe:	DC 12 - 24 V
Wyjście zasilania:	12,0 V / 2,25 A 5,0 V / 1,0 A 5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A
Złącze zasilania:	1 x USB Typ-A żeński 1 x USB Type-C™ żeński

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@navilock.de
Strona internetowa	www.navilock.de