



Termotransferowe taśmy barwiące

• Do etykiet


Drukarki termotransferowe przystosowane są do druku etykiet wykonanych z różnych materiałów. Ponieważ każdy materiał posiada odmienne właściwości fizykochemiczne, to w celu zapewnienia wysokiej jakości i trwałości druku, do różnych materiałów, zalecane są różne taśmy barwiące.

HellermannTyton oferuje taśmy najwyższej jakości, spełniające wymagania stawiane oznaczeniom w przemyśle.



Taśmy barwiące do druku etykiet.

Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.



ID - Standardowa średnica wewnętrzna rolki wynosi 25,4 mm. Inne średnice dostępne na zamówienie.

Dane techniczne

Dane techniczne

Nr art.	Typ	Zalecany materiał	Kolor	Rozmiar rolki	
				Szerokość (W)	Długość (L)
Taśmy barwiące do druku na etykietach					
556-00111	TT822DOUT 60MM	TIPTAG VA/320/321/823/917/951/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1212/1213	Czarny (BK)	60,0	300 m
556-00101	TT822DOUT 110MM	TIPTAG VA/320/321/823/917/951/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1212/1213	Czarny (BK)	110,0	300 m
556-00124	TT932DOUT 30MM	320/322/1209	Czarny (BK)	30,0	300 m
556-00117	TT932DOUT 85MM	320/322/1209	Czarny (BK)	85,0	300 m
556-00118	TT932DOUT 102MM	320/322/1209	Czarny (BK)	102,0	300 m
556-00119	TT896DOUT 85MM	1209	Czarny (BK)	85,0	300 m
556-00120	TT896DOUT 102MM	1209	Czarny (BK)	102,0	300 m
556-00121	TT940DOUT 85MM	823/917/1203/1204/1205/1206/1207	Czarny (BK)	85,0	300 m
556-00122	TT940DOUT 102MM	823/917/1203/1204/1205/1206/1207	Czarny (BK)	102,0	300 m
556-00140	TTDTHOUT 60MM	TIPTAG VA/320/321/823/917/951/1203/1204/1205/1207	Czarny (BK)	60,0	300 m
556-00141	TTDTHOUT 100MM	TIPTAG VA/320/321/823/917/951/1203/1204/1205/1207	Czarny (BK)	100,0	300 m

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Taśmy o innych wymiarach, kolorach lub przeznaczone do druku na specjalnych materiałach dostępne na zamówienie.