



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ALN 316011
Kod produktu: 7811470
Opis: Obudowa
Uwagi: Aluminiowa

Kod EAN: 6418074010834
:
Finland: 3420007
Electric numer 7811470
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	600	310	110	ARH 60 Szyna DIN 35
cale:	23.6	12.2	4.3	MRS 28541 Uchwyty do wieszania obudów
				PH A & AH A/B Zestaw zawiasów
Materials:				Wartość znamionowa:
Materiał:	Aluminium			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67/IP68
Kolor podstawy:	RAL 7001			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Materiał śrub do pokryw:	Stal nierdzewna			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Kolor pokrywy:	RAL 7001			
Zakresy temperaturowe:				
Temp °C (krótkotrwale):	-50 ... 140 °C			
Temp °C (praca ciągła):	-50 ... 80 °C			
Temp °F (krótkotrwale):	-60 ... 285 °F			
Temp °F (praca ciągła):	-60 ... 175 °F			
Akcesoria:				
AM 3160	Płyta montażowa			

ALU 600x310x110-180

