Metalliset suojaletkuliittimet

SC-FM - suora suojaletkuliitin, kiinteä ulkokierre, IP40

Suora suojaletkuliitin kiinteällä ulkokierteellä.

Ominaisuudet ja edut

- Kaksiosainen rakenne
- Nopea ja helppo asentaa
- Asennus vastamutterilla
- Täyttää IP40 kotelointiluokan
- Soveltuu SC- ja SSC-sarjan suojaletkuihin

SC-FM - suora suojaletkuliitin, kiinteä ulkokierre.

MATERIAALI	Niklattu messinki (NPB)
Käyttölämpötila-alue	-100 °C - +300 °C

HF RoHS



Suora suojaletkuliitin, kiinteä ulkokierre

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Kierre	Min. sisä Ø (B)	Pituus (L)	Avainväli liitinrunko (A/F1)	Kierteen pituus (TL)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
SC10-FM-M12	10	M12	5,6	21,0	13	7,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 163 79	166-30300
SC12-FM-M16	12	M16	8,5	23,0	17	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 163 80	166-30301
SC16-FM-M16	16	M16	11,5	25,0	20	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 163 81	166-30302
SC16-FM-M20	16	M20	11,5	25,0	22	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 163 82	166-30303
SC20-FM-M20	20	M20	15,3	26,3	24	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 163 83	166-30304
SC25-FM-M25	25	M25	19,1	29,5	29	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 163 84	166-30305
SC32-FM-M32	32	M32	26,2	36,8	36	13,0	2 kpl	Metalli (ML)	11 163 85	166-30306
SC40-FM-M40	40	M40	34,6	39,0	48	14,0	2 kpl	Metalli (ML)	11 163 86	166-30307
SC50-FM-M50	50	M50	44,7	42,0	58	15,0	1 kpl	Metalli (ML)	11 163 87	166-30308
SC63-FM-M63	63	M63	54,1	50,0	70	18,0	1 kpl	Metalli (ML)	11 163 88	166-30309
SC75-FM-M75	75	M75	66,4	60,0	84	20,0	1 kpl	Metalli (ML)	11 163 89	166-30310

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

CAD

CAD-mallien lataus

Muokattu: 05/2017