



Kabel USB

Model: **AK-USB-37**



Kod produktu	AK-USB-37
Typ produktu	Kabel USB
Maksymalna moc	100 W (20 V / 5 A)
Długość przewodu	1.0 m
Wtyczka #1	Złącze męskie USB typu C
Wtyczka #2	Złącze męskie USB typu C
Transmisja danych	480 Mbps
Platerowane wtyczki	Tak - niklowane
Kolor produktu	Niebieski
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	80 x 90 x 10 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	150 x 105 x 11 mm
Waga netto	35 g
Waga brutto	38 g
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137517
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Kabel USB Akyga® AK-USB-37 stworzono z myślą o **szybkim ładowaniu** urządzeń z maksymalną mocą **100 W**. Z obydwu stron został zakończony złączami USB typu C. To sprawia, że jest on kompatybilny z nowoczesnymi urządzeniami, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Obie wtyczki kabla USB-C wyposażono w **technologię E-Mark**. Odpowiada ona za to by energia przekazywana przez **przewód USB-C** była bezpieczna dla podłączonego urządzenia. Tym samym, jest to idealne rozwiązanie do ładowarek w technologii Power Delivery. Dzięki temu z łatwością naładujesz dowolny sprzęt, przy pomocy jednego kabla. W ten sposób nie tylko zaoszczędzisz miejsce na biurku, ale też wyeliminujesz plątaninę kabli w torbie podróżnej. Co więcej, **kabel USB-C długości 1 m** charakteryzuje się wysoką odpornością na przetarcia. Zawdzięcza to wytrzymałemu **opłotowi z nylonu**, który bezpośrednio wydłuża żywotność przewodu USB-C.

Kabel jest kompatybilny z ładowarkami wyposażonymi w funkcję Power Delivery (PD), Quick Charge (QC), jak i Samsung (AFC), Huawei (FCP/SCP), czy Apple (2.4 A).