

SKINTOP® STR-M

SKINTOP® STR-M, presetupă metrică din poliamidă cu rezistență crescută la uleiuri, cu domeniu de sigilare extins și insert de etanșare pentru cabluri cu diametre exterioare reduse

Informații

Acum cu grad de protecție IP69! Provenit pentru a rezista celor mai exigente proceduri de curățare a mașinilor industriale cu aparate de curățat cu presiune ridicată și apă caldă!



Certificări multiple



Rezistent la temperatură



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Timpul de asamblare



Rezistența mecanică



Protecție maximă la vibrații



Gamă mare de strângere

Domeniul de utilizare

Cu insert de etanșare redus, pentru fixarea cablurilor cu diametre reduse

SKINTOP® STR-M

Normă de referință / aprobări

UL File Nr. E79903

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

Vezi accesorii SKINTOP® metric pentru produse compatibile

Se folosesc piulițele SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® ST(R) M ISO - cu filet metric mai lung

SKINTOP® ST(R) M ISO - versiunea cu filet metric mai lung nu are aprobare DNV

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub
Atenție:	Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Culoare:	Gri argintiu (RAL 7001) Gri deschis (RAL 7035) Negru (RAL 9005) rezistent UV
Material:	Corp: poliamidă Element de etanșare: CR
Teste:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Clasa de protecție:	IP 68 - 5 bar IP 69
Gama de temperatură:	Static: între -40 °C și +100 °C Dinamic: -20 °C ÷ +100 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SKINTOP® STR-M**

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Domeniu de prindere ØF (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C (mm)	Lungimea filetului, D (mm)
SKINTOP® STR-M gri argintiu					
53111100	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8
53111110	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8
53111120	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9
53111130	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10
53111140	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10
53111150	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10
53111160	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12
53111170	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12
SKINTOP® STR-M negru					
53111300	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8
53111310	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8
53111320	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9
53111330	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10
53111340	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10
53111350	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10
53111360	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12
53111370	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12
SKINTOP® STR-M gri deschis					
53111500	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8
53111510	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8
53111520	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9
53111530	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10
53111540	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10
53111550	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10
53111560	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12
53111570	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12
SKINTOP® STR M ISO gri argintiu (cu filet metric mai lung)					
53017110	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40.0	12
53017130	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45.0	13
53017140	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47.0	13
SKINTOP® STR M ISO negru (cu filet metric mai lung)					
53017310	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40.0	12
53017330	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45.0	13

Ultima actualizare (15.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16



SKINTOP® STR-M

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Domeniu de prindere ØF (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C (mm)	Lungimea filetului, D (mm)
53017340	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47.0	13

SKINTOP® STR-M

