

SKINDICHT® SM

SKINDICHT® SM, contramoeren voor behuizingen met dunne wanden met doorvoergaten om een kabelwartel te borgen



Toepassing

Bij toepassingen waar geen inwendige schroefdraad in de behuizing zit

Opmaak

PG-schroefdraad

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartelmoer kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000940

ETIM 6.0 Class-Description: Contramoer voor
kabelschroefverbinding

Materiaal:

Vernikkeld messing

Temperatuurbereik:

-60°C tot +200°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SKINDICHT® SM**

Artikelnummer	Artikelbenaming	Hoogte (mm)	SW sleutelmaat mm	Afstand overstaande hoeken
SKINDICHT® SM				
52003490	PG 7	2,8	15	16,6
52003500	PG 9	2,8	18	20
52003510	PG 11	3	21	23,5
52003520	PG 13,5	3	23	25,5
52003530	PG 16	3	26	29
52003540	PG 21	3,5	32	35,5
52003550	PG 29	3,5	41	45
52003560	PG 36	5	51	56
52003570	SM 42	5	60	65
52003580	PG 48	5,5	64	69

Laatste update (23.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16