

Broszura informacyjna

44 23 J11

Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących

Wewnętrznych dużych

DIN 5256 D



90°

- Mocne, odkuwane
- Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyslizgiwaniem się chwytanego przedmiotu
- Wygięte końcówki
- DIN 5256 D; końcówki zakrzywione pod kątem 90°
- Korpus szczypiec i końcówki: stal szlachetna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Nr art.	44 23 J11
EAN	4003773042969
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
Rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	89 g
Wymiary	130 x 50 x 12 mm
Norma	DIN 5256 D

Technische Attribute

Rodzaj	2
Rozmiar pierścienia	Ø 12 – 25 mm
Końcówki (średnica)	Ø 1,3 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych