



Muoviset suojaletkut

HG-SW - polyamidi 6, vakio rakenne

Soveltuu kone- ja laitevalmistukseen, sähkökeskuksiin sekä julkisrakentamiseen.


Suojaletkuun soveltuu HG-sarjan suojaletkuliittimet.

Ominaisuudet ja edut

- Vakio rakenne
- Taipuisa, kestää suuria rasituksia
- Hyvä hankauskestävyys
- Hyvä iskunkestävyys
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Halogeenivapaa, ei sisällä rikkiä ja fosforia
- LFH-luokiteltu
- Väri musta (UV-säteilynkkestävä), harmaa (RAL 7031) kysyttäessä



Lisätietoja kotisivuiltamme



Muovinen suojaletku



HG-SW - vakio rakenne, teollisuuskäyttöön.

MATERIAALI	Polyamidi 6 (PA6)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +120 °C
Käyttölämpötila liikuteltava	-20 °C - +100 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V2



CAD-mallien lataus

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Nimelliskoko (NW)	Ulko Ø (OD)	Sisä Ø (ID)	Min. taivutussäde (R)	Paino	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
HG-SW10	10	7,5	10,0	6,3	15	19 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 00	166-11100
HG-SW11	11	8,5	11,5	8,2	20	22 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 01	166-11101
HG-SW13	13	10	13,0	9,8	25	28 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 02	166-11102
HG-SW16	16	12	15,8	11,8	35	38 g/m	25 m	Musta (BK)	11 160 03	166-11110
	16	12	15,8	11,8	35	38 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 04	166-11103
HG-SW21	21	17	21,2	16,7	45	60 g/m	25 m	Musta (BK)	11 160 05	166-11111
	21	17	21,2	16,7	45	60 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 06	166-11104
HG-SW28	28	23	28,5	22,8	50	100 g/m	25 m	Musta (BK)	11 160 08	166-11105
	28	23	28,5	22,8	50	100 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 07	166-11112
HG-SW34	34	29	34,5	28,1	60	135 g/m	25 m	Musta (BK)	11 167 67	166-11106
	34	29	34,5	28,1	60	135 g/m	50 m	Musta (BK)	11 160 09	166-11118
HG-SW42	42	36	42,5	35,5	70	165 g/m	25 m	Musta (BK)	11 160 10	166-11113
HG-SW54	54	48	54,5	47,2	80	235 g/m	25 m	Musta (BK)	11 160 12	166-11114
HG-SW67	67	56	67,2	56,3	130	365 g/m	10 m	Musta (BK)	11 160 14	166-11109

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Harmaa kysyttäessä. Muut pakkauskooot kysyttäessä. Minimitilauksmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.