SILVYN® SCH

SILVYN® SCH — хомуты для кабелей



Оптимальная защита от растягивающих усилий

Преимущества
Надежная защита от растягивающих усилий
Один хомут подходит к защитным рукавам различных размеров

Области применения
В сочетании:
SILVYN® SSV-M/SSVZ-M
SILVYN® SSV/SSV-Z

Характеристики
Изменяемый диапазон зажима

Конструкция
Стальное оцинкованное кольцо
Червячная передача

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000127 ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный зажим
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000127 Описание класса ETIM 6.0: Крепежный хомут
Материал:	Оцинкованная сталь

Note
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2018 Lapp Group - Technical changes reserved

LAPP GROUP

PRODUCT INFORMATION

SILVYN® SCH

Артикул	Обозначение	Диапазон зажима, мм	Подходят для SILVYN® SI/SP/SP-PU
SILVYN® SCH			
52003130	10 - 16 S	10.0 - 16.0	10 x 14 / 11 x 14
52003140	12 - 20 S	12.0 - 20.0	12 x 16 / 13 x 16 / 14 x 18
52003160	16 - 25 S	16.0 - 25.0	16 x 20 / 18 x 22 / 18 x 23
52003170	20 - 32 S	20.0 - 32.0	22 x 27
52009050	25 - 40 S	25.0 - 40.0	30 x 36 / 23 x 28
52009061	35 - 50 S	35.0 - 50.0	32 x 38 / 38 x 44
52009040	40 - 60 S	40.0 - 60.0	45 x 51 / 50 x 56

Last Update (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16