
SILVYN® FPS

SILVYN® FPS est une gaine de protection extrasouple en PVC





SILVYN® MSK-M



SILVYN® USK/USK-M
IP54



SILVYN® US/US-M + EE-K
IP54



SILVYN® LKI/LKI-M
IP54



SILVYN® EE-K

Étanche à l'eau

Chaine porte-câbles

Résistance à la corrosion

Avantages

Indéformable
Compressible et extensible
Très résistant aux acides et aux huiles
Étanche
Résistance à la corrosion

Applications

Ingénierie mécanique
En chaînes porte-câbles (SILVYN® CHAIN)
Robotique
Application mobile
Applications en intérieur

Particularités

Sans cadmium

Homologations / références de la norme

UL FILENUMBER E308201

Dernière mise à jour (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® FPS

Constitution du produit
Conducteur spiralé acier isolé PVC
Gaine PVC souple

Remarques
Conditionnement = 50m (sur demande)

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM Classe 5.0 - ID : EC001177 ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau de protection en plastique
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC001177 ETIM 6.0 Classe-Description : Tuyau de protection en plastique
Certifications:	IEC EN 61386-23
Couleur:	gris
Matériau:	PVC souple avec brin en acier ressort isolé
Plage de température:	-25°C à +80°C

Remarque
Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP GROUP

INFORMATION PRODUIT

SILVYN® FPS

Numéro d'article	Dimension nominale	DI x DE mm	Rayon de courbure (mm)	Compatible avec SILVYN® USK-M/US-M	Compatible avec SILVYN® LKI-M/MSK-M	Compatible avec SILVYN® USK/US/LKI/EE-K
SILVYN® FPS						
61711550	10	7 x 10	8	10 x 1,0	12 x 1,5	7
61711590	14	10 x 14	10	12 x 1,5	16 x 1,5	9
61711630	17	12.7 x 17.0	13	16 x 1,5	20 x 1,5	11
61711670	19	14.7 x 19.0	15	-	-	13,5
61711710	21	16 x 21	17	20 x 1,5	25 x 1,5	16
61711750	27	21.6 x 27.0	20	25 x 1,5	32 x 1,5	21
61711790	36	29 x 36	25	32 x 1,5	40 x 1,5	29
61711830	45	38 x 45	36	40 x 1,5	50 x 1,5	36
61711910	56	48 x 56	40	50 x 1,5	63 x 1,5	48
SILVYN® FPS 10M						
61721690	10	7 x 10	8	10 x 1,0	12 x 1,5	7
61721700	14	10 x 14	10	12 x 1,5	16 x 1,5	9
61721710	17	12.7 x 17.0	13	16 x 1,5	20 x 1,5	11
61721720	19	14.7 x 19.0	15	-	-	13,5
61721730	21	16 x 21	17	20 x 1,5	25 x 1,5	16
61721740	27	21.6 x 27.0	20	25 x 1,5	32 x 1,5	21
61721750	36	29 x 36	25	32 x 1,5	40 x 1,5	29
61721760	45	38 x 45	36	40 x 1,5	50 x 1,5	36
61721780	56	48 x 56	40	50 x 1,5	63 x 1,5	48

Dernière mise à jour (09.04.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Gestion des produits http://lappfrance.lappgroup.com
Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03.16